

KELCH

KELCH RoWi

켈히 로비 테이퍼 클리너



켈히 로비 클리너로 간편하게 세척하고 혜택을 누리십시오.

경계면 정밀도를 위한 툴홀더 세척



- 오염물 감소
- 툴 수명 향상
- 장비 스펀들 보호
- 오랜 기간 정밀성 유지

세척 유닛

3개 브러시의 상부 유닛

툴홀더	Ref.no.	l x w x h mm	무게 kg
ISO 40 DIN 69 871/ JIS B 6339 (MAS 403 BT)*	260.302	230 x 230 x 200	9.0
ISO 50 DIN 69 871/ JIS B 6339 (MAS 403 BT)	260.304	230 x 230 x 245	
HSK 50 type A,C,E	260.312	230 x 230 x 200	
HSK 63 type A,C,E	260.313	230 x 230 x 200	
HSK 80 type A,C,E	260.314	230 x 230 x 200	
HSK 100 type A,C,E	260.315	230 x 230 x 200	
Capto C6	260.324	230 x 230 x 200	

* ISO 40을 JIS B 6339로 변환하는 키트 주문 가능: Ref.no. **260.420**



드라이브 유닛

연결: 100 V AC - 240 V AC 45/65 Hz

파워 입력: 최대 0.3 kW

Ref.no.	l x w x h mm	무게 kg
260.300	420 x 250 x 170	12.0

기능:

해당 세척 유닛을 드라이브 유닛 위에 간편하게 장착하면 테이퍼 세척 장치는 즉시 사용 가능합니다.



RoWi Reflu

로비 레플루 스프레이 세척제

Ref.no.	Size
260.430	200 ml